Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.618.3200.50

METRICA-M

Staat: 26-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

SZ 1.618.3200.50 - METRICA-M

METRICA kabelwartels van messing specifiek voor metrisch schroefdraad ontwikkeld

Functies

Bestelnr.	SZ 1.618.3200.50
Uitvoering	recht
Product omschrijving	METRICA kabelwartels van messing specifiek voor metrisch schroefdraad ontwikkeld
Materiaal	Messing Dichtring: NBR/FKM Kleminzetstuk van PVDF
Oppervlak	vernikkeld (mat)
Kleur	Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 68 (10 bar)
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Sleutelwijdte	34 mm
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 8 mm

Functies

Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte	8 mm
Leveringseenheid	25 st.
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Kabelwartel Metrica-M, metrisch, M 32 x 1,5, klembereik 11 - 21, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100