Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.623.0700.01

HSK-M-Flex

Staat: 29-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 1.623.0700.01 - HSK-M-Flex

Standaard kabelwartels van messing met flexibele bescherming

Functies

Bestelnr.	SZ 1.623.0700.01
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van messing met flexibele bescherming
Materiaal	Messing Kleminzetstuk van polyamide Dichtring: NBR O-ring: NBR
Oppervlak	vernikkeld (mat)
Kleur	Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 68 (10 bar) IP 69K
Sleutelwijdte	14 mm
Voor explosieveilige zone gas	1,2,
Buigradius (max.)	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 5 mm

© Rittal 2026

Functies

Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte	5 mm
Leveringseenheid	50 st.
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Kabelwartel HSK-M-Flex, PG, PG 7, klembereik 3 - 6.5, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100