Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SZ 1.623.2500.51

# HSK-M-Flex

Staat: 29-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 1.623.2500.51 - HSK-M-Flex

Standaard kabelwartels van messing met flexibele bescherming

## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | SZ 1.623.2500.51 |
| Uitvoering | recht |
| Product omschrijving | Standaard kabelwartels van messing met flexibele bescherming |
| Materiaal | Messing<br><br>Kleminzetstuk van polyamide<br>Dichtring: NBR<br>O-ring: NBR |
| Oppervlak | vernikkeld (mat) |
| Kleur | Overige |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 | IP 68 (10 bar)<br>IP 69K |
| Spoed schroefdraad | 1,5 mm |
| Sleutelwijdte | 30 mm |
| Voor explosieveilige zone gas | 1,2, |
| Buigradius (max.) | Nee |
| Explosiegeteste uitvoering | Ja |
| Vlakkabelkoppeling | Nee |
| Halogeenvrij | Ja |
| Glasvezel versterkt | Nee |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |
| Slagvast | Ja |
| Met contramoer | Nee |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |

© Rittal 2026

# Functies

| | |
|---|---|
| Afmetingen | Schroefdraadlengte: 7 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 °C...100 °C |
| Schroefdraadlengte | 7 mm |
| Leveringseenheid | 20 st. |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Product omschrijving | Kabelwartel HSK-M-Flex, metrisch, M 25 x 1,5, klembereik 9 - 16, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100 |