Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SZ 1.675.2500.51

# HSK-INOX (1.4404)

Staat: 29-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 1.675.2500.51 - HSK-INOX (1.4404)

Standaard kabelwartels van roestvaststaal (1.4404)

## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | SZ 1.675.2500.51 |
| Uitvoering | recht |
| Product omschrijving | Standaard kabelwartels van roestvaststaal (1.4404) |
| Materiaal | Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)<br>Dichtring: FKM |
| Kleur | Overige |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 | IP 68 (10 bar)<br>IP 69K |
| Spoed schroefdraad | 1,5 mm |
| Sleutelwijdte | 30 mm |
| Voor explosieveilige zone gas | Geen |
| Buigradius (max.) | Nee |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Vlakkabelkoppeling | Nee |
| Halogeenvrij | Ja |
| Glasvezel versterkt | Nee |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |
| Slagvast | Ja |
| Met contramoer | Nee |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |
| Afmetingen | Schroefdraadlengte: 7 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 °C...100 °C |
| Schroefdraadlengte | 7 mm |

© Rittal 2026

# Functies

| | |
|---|---|
| Leveringseenheid | 10 st. |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Product omschrijving | Kabelwartel HSK-INOX M25x1,5, voor kabel 9-16 mm, RVS 1.4404, met O-ring |