Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.697.2501.50

HSK-M-MULTI

Staat: 29-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

SZ 1.697.2501.50 - HSK-M-MULTI

Kabelwartels van messing met multi-inzetstuk

Functies

Bestelnr.	SZ 1.697.2501.50
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Kabelwartels van messing met multi-inzetstuk
Materiaal	Messing Kleminzetstuk van polyamide Dichtring: Elastomeer O-ring: NBR
Oppervlak	vernikkeld (mat)
Kleur	Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 65 IP 68
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Sleutelwijdte	30 mm
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 7 mm

© Rittal 2026

Functies

Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte	7 mm
Leveringseenheid	25 st.
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Kabelwartel HSK-M-MULTI, metrisch, M 25 x 1,5, aantal boringen 3 x 7, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100