Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.740.3203.51

HSK-INOX-HD-Pro

Staat: 29-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 1.740.3203.51 - HSK-INOX-HD-Pro

Kabelwartels toepasbaar in omgevingen waar strengere eisen worden gesteld aan reinigbaarheid, voorzien van EHEDG certificaat

Functies

Bestelnr.	SZ 1.740.3203.51
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Kabelwartels toepasbaar in omgevingen waar strengere eisen worden gesteld aan reinigbaarheid, voorzien van EHEDG certificaat
Materiaal	Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
Kleur	Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 66 IP 68 (10 bar) IP 69K
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Sleutelwijdte	36 mm
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 8 mm

© Rittal 2026

Functies

Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...120 °C
Schroefdraadlengte	8 mm
Leveringseenheid	5 st.
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Kabelwartel HSK-INOX-HD-Pro M32x1.5, voor kabel 18-21 mm, RVS, Hygienic Design uitvoering