Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.751.2500.51

HSK VariaPro Temp

Staat: 26-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 1.751.2500.51 - HSK VariaPro Temp

Functies

Bestelnr.	SZ 1.751.2500.51
Materiaal	messing vernikkeld
Kleur	vernikkeld (mat)
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 68 (10 bar)
Sleutelwijdte	27 mm
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Afdichting	Dichtring
Afmetingen	Schroefdraad: M25 x 1,5 Schroefdraadlengte: 7 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-60 °C...200 °C
Schroefdraadlengte	7 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,001 kg
Brutogewicht	0,002 kg
Douanetariefnummer	85389099

© Rittal 2026