Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.897.2500.50

V-INOX-Ex-d

Staat: 29-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

SZ 1.897.2500.50 - V-INOX-Ex-d

Afdichtdoppen van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen, geschikt voor drukvaste toepassingen

Functies

Bestelnr.	SZ 1.897.2500.50
Product omschrijving	Afdichtdoppen van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen, geschikt voor drukvaste toepassingen
Materiaal	Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L) O-Ring: VMQ
Schroefdraadtype	Metrisch
Buitendraad metrisch	M50 x 1,5
Bedrijfstemperatuurbereik	-60 °C...180 °C
Leveringseenheid	5 st.
Douanetariefnummer	74122000
ECLASS 8.0	27149112
Product omschrijving	Blindstop V-INOX-Ex-d, metrisch, voor AG-maat M 25 x 1,5, INOX 1.4305, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -60 - 180

© Rittal 2026