Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2371.001
Flitslichtelement

Staat: 27-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

SG 2371.001 - Flitslichtelement voor signaalzuilen, modulair

Met 360°-signalering door de geoptimaliseerde prismatechniek.

Functies

Bestelnr.	SG 2371.001
Uitvoering	Flitslichtelement
Voordelen	Eenvoudige montage en aansluiting dankzij de bajonetsluiting. Met 360°-signalering door geoptimaliseerde prismatechniek Configuratie van max. vijf elementen, met dezelfde spanning. Elementen in verschillende kleuren en spanningen staan ter beschikking.
Mogelijkheden	Aansluit-, optische en akoestische elementen en een coderingsbord, maken een modulaire opbouw mogelijk
Materiaal	Behuizing van polyamide Kap: transparant polycarbonaat
Kleur	Rood
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	IP 65, wanneer afsluitdeksel of akoestisch element aan de bovenzijde wordt gemonteerd
Nominale spanning	24 V (DC)
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,081 kg
Brutogewicht	0,085 kg
Douanetariefnummer	85311095
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232
ECLASS 8.0	27371220
Product omschrijving	SZ Flitslichtelement rood 24V AC/DC IP65

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit