Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2465.000
Binnenwerk

Staat: 27-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

SZ 2465.000 - Binnenwerk

Alternatieve sluitingen zoals bijv. driekant, vierkant, schroevendraaier, Daimler, Fiat, dubbele baard.

Functies

Bestelnr.	SZ 2465.000
Uitvoering	A
Materiaal	Zinkspuitwerk
Lengte	27 mm
Inbouw in een handgreepsysteem	Comforthandgreep AX Minicomforthandgreep AX Ergoform-S-handgreep standaard Ergoform-S-handgreep standaard voor kunststof kasten KS
Sluiting	Binnenwerk: Daimler sluiting
Geschikt voor behuizingstype	KX E-Box AX AX IT Bedieningsbehuizingen AX AX kunststof EB BG AE TE TP midden- en bovendeel TP onderdelen Lessenaar TP lessenaardeksel Lessenaar TP lessenaardeur TP universele lessenaar Lessenaar CX Lessenaar-bovendeel CX CX lessenaar middendeel CX lessenaar onderdeel
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,018 kg

© Rittal 2026

Functies

Brutogewicht	0,019 kg
Douanetariefnummer	83016000
ETIM 9	EC000743
ETIM 8	EC000743
ECLASS 8.0	27409218
Product omschrijving	SZ Binnenwerk, uitvoering A, zinkspuitwerk, Daimler-sluiting, L: 27 mm