Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.313
Systeemverlichting LED

Staat: 28-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

SZ 2500.313 - Systeemverlichting LED

Systeemverlichting LED - de eerste verlichting speciaal voor schakelkasten! Deze innovatieve LED-techniek zorgt voor nog meer licht tot in de uiterste hoeken.





Functies

Bestelnr.	SZ 2500.313
Uitvoering	met contactdoos, met bewegingsmelder
Voordelen	Optimale verlichting in de complete kast Naar keuze met clip-, schroef- en magneetbevestiging Passende uitvoering voor elke toepassing
Uitvoering	Bewegingsmelder Contactdoos 90° draaibare connector Verstelling verlichtingsrichting Verstelling lichtverdeling
Materiaal	Lampbehuizing: spuitgietaluminium Lampkap: polycarbonaat Lampuiteinden: PC-ABS
Kleur	Kast: RAL 7016
Levering	Incl. bevestigingsschroeven
Nominaal vermogen	13 W
Aansluitmogelijkheden	Voeding, 3-polig Doorgaande bedrading, 3-polig

Functies

Motion detector	Ja
Overvoltage category	II
Beschermklasse	II (geïsoleerd)
Montagemethode verlichting	Geschroefd Clipbevestiging
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2500 V AC
Nominale isolatiespanning	300 V AC
Inbouwmogelijkheden	Direct aan het kastprofiel met 25 mm-raster
Lichtstroom	1.200 lm
Lichtkleur	4000 K (neutraalwit)
Opmerking	Aansluittoebehoren separaat bestellen
Afmetingen	Breedte: 437 mm Hoogte: 85 mm Diepte: 44 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...55 °C
Contactdozen	CH (type J, SEV 1011)
Nominale spanning	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Uitvoering contactdoos	CH (type J, SEV 1011)
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 20
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,68 kg
Brutogewicht	0,7 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	16,7
Douanetariefnummer	94054940
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

Functies

Product omschrijving	SZ LED 1200 lm m sens m cd 100-230VAC CH

Goedkeuringen

Goedkeuringen	ENEC
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK PCF-declaration