Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2523.000
Binnenwerk

Staat: 29-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2523.000 - Binnenwerk

Alternatieve sluitingen zoals bijv. driekant, vierkant, schroevendraaier, Daimler, Fiat, dubbele baard.

Functies

Bestelnr.	SZ 2523.000
Uitvoering	C
Materiaal	Zinkspuitwerk
Lengte	41 mm
Sluiting	Binnenwerk: 7 mm vierkant
Geschikt voor behuizingstype	AE met knevelsluiting roestvaststaal Basis AE met knevelsluiting roestvaststaal Lessenaar lessenaardeksel roestvaststaal
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,019 kg
Brutogewicht	0,027 kg
Douanetariefnummer	83016000
ETIM 9	EC000743
ETIM 8	EC000743
ECLASS 8.0	27409218
Product omschrijving	SZ Binnenwerk, 7 mm vierkant, lengte 41 mm, zinkspuitwerk

© Rittal 2026