Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2562.500
Kunststof wartelplaten

Staat: 26-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2562.500 - Kunststof wartelplaten met membranen

Kunststof insteken en kabel doortrekken, beschermklasse IP 65 bij zorgvuldige kabelinvoer.

Functies

Bestelnr.	SZ 2562.500
Product omschrijving	Kunststof met een puntig voorwerp doorsteken en kabel doorvoeren.
Materiaal	Kunststof volgens UL 94-V0 Halogeenvrij
Kleur	Overeenkomstig RAL 7035
Opmerking	De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
Afmetingen	Breedte: 339 mm Diepte: 149 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: AE
Wartelplaat	Afmetingen: 4
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	IP 65
Aantal kabelinvoeren en Ø (mm) min.-max.	24 x 7-12 48 x 10-15 4 x 15-21 8 x 15-25 4 x 26-35
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,55 kg
Brutogewicht	0,58 kg
Douanetariefnummer	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

© Rittal 2026

Functies

Product omschrijving	SZ Kunststof wartelplaten met membranen, grootte 4, RAL 7035

© Rittal 2026