Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SZ 2563.100

Metalen wartelplaat

Staat: 24-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

SZ 2563.100 - Metalen wartelplaat met metrische uitdrukpoorten

Gaten voor de wartels eenvoudig met een schroevendraaier verwijderen, beschermklasse IP 66 bij montage in standaard positie, onder.

Functies

Bestelnr.	SZ 2563.100
Product omschrijving	De uitdrukpoorten kunnen eenvoudig met een schroevendraaier worden verwijderd.
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	RAL 7035
Opmerking	De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
Aantal metrische uitdrukpoorten	1 x M12 12 x M20 11 x M25 8 x M32 4 x M40
Afmetingen	Breedte: 534 mm Diepte: 149 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: AE
Wartelplaat	Afmetingen: 5
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	IP 66 bij montage in de gebruikelijke positie, onder
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,96 kg
Brutogewicht	1,004 kg
Douanetariefnummer	73079100
ETIM 9	EC000211

Functies

ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Product omschrijving	SZ Metalen wartelplaten met metrische uitdrukpoorten, grootte 5, 534x149 mm BxHxD, 1xM12, 12xM20, 11xM25, 8xM32, 4xM40, plaatstaal, RAL 7035