Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2573.000

Elastisch klemprofiel

Staat: 28-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2573.000 - Elastisch klemprofiel

Voor het afdichten van de kabelinvoeropeningen tussen de bodemplaten, bijzonder geschikt voor dezelfde kabeldoorsneden.

Functies

Bestelnr.	SZ 2573.000
Product omschrijving	Voor het afdichten van de kabelinvoeropeningen tussen de bodemplaten. Vooral geschikt voor kabels met gelijke diameter.
Materiaal	Polyurethaan schuim Doorsnede: 30 x 30 mm
Lengte	3 m
Geschikt voor	Behuizingstype: VX Behuizingstype: TS Behuizingstype: TP
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 55 bij correcte montage
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,11 kg
Brutogewicht	0,133 kg
Douanetariefnummer	40169997
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Product omschrijving	SZ Elastisch klemprofiel voor het afdichten van kabelinvoeropeningen tussen bodemplaten, PU-schuim, doorsnede 30x30 mm, L=3 meter