Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SO 2890.000
Stelvoeten

Staat: 29-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

SO 2890.000 - Stelvoeten voor sokkel TS roestvaststaal en sokkel, compleet roestvaststaal

Voor directe montage onder de sokkel TS en sokkel, compleet. Voor een ongehinderde toegang, bijvoorbeeld voor het reinigen van de bodem en voor het opheffen van bodemoneffenheden.

Functies

Bestelnr.	SO 2890.000
Product omschrijving	Voor directe montage onder de sokkel TS en sokkel, compleet. Voor een ongehinderde toegang, bijvoorbeeld voor het reinigen van de bodem en voor het opheffen van bodemoneffenheden.
Voordelen	Ongehinderde toegang voor bijvoorbeeld vloerreiniging Voor het opheffen van bodemoneffenheden
Materiaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Inbouwmogelijkheden	Voor directe montage onder de sokkel TS en sokkel, compleet
Max. belastbaarheid (statisch) per component	400 kg
Afmetingen	Schroefdraad: M16
Instelbereik	45 - 120 mm
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	2,4 kg
Brutogewicht	2,74 kg
Douanetariefnummer	73181900
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Product omschrijving	SZ Stelvoeten voor directe montage onder de TS Sokkel, M16 schroefdraad, verstelbaarheid 45-120 mm, belastbaarheid=400 kg per stelvoet