Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3108.024
Kastbinnenventilator

Staat: 29-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3108.024 - Kastbinnenventilator

Ter voorkoming van warmtenesten in het kastsysteem en ter ondersteuning van de luchtcirculatie van actieve klimatiseringscomponenten.





Functies

Bestelnr.	SK 3108.024
Product omschrijving	Ter voorkoming van warmtenesten en ter ondersteuning van de luchtcirculatie van actieve kastklimatiseringscomponenten. Langs twee assen verstelbaar. Bevestiging aan het profielframe. Cascadering van meerdere ventilatoren mogelijk door snelklemmenstrook.
Levering	Compleet aansluitgereed met axialventilator Vergrendelbare zwenkinrichting Bevestigingsmateriaal
Nominale spanning	24 V (DC)
Nominaal vermogen Pel	bij DC: 3,5 W
Nominale stroom max.	bij DC: 0,15 A
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,8 kg
Brutogewicht	0,978 kg
Douanetariefnummer	84145915
ETIM 9	EC000320

Functies

ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Product omschrijving	SK Kastbinnenventilator, luchtverplaatsting 160 m³/h, 24DC

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit