Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




SK 3108.100
Kastbinnenventilator

Staat: 27-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

SK 3108.100 - Kastbinnenventilator

Ter voorkoming van warmtenesten in het kastsysteem en ter ondersteuning van de luchtcirculatie van actieve klimatiseringscomponenten.


Functies

Bestelnr.	SK 3108.100
Product omschrijving	Ter voorkoming van warmtenesten en ter ondersteuning van de luchtcirculatie van actieve kastklimatiseringscomponenten. Langs twee assen verstelbaar. Bevestiging aan het profielframe. Cascadering van meerdere ventilatoren mogelijk door snelklemmenstrook.
Levering	Compleet aansluitgereed met axialventilator Vergrendelbare zwenkinrichting Bevestigingsmateriaal
Nominale spanning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominaal vermogen Pel	Bij 50 Hz: 19 W Bij 60 Hz: 18 W
Nominale stroom max.	Bij 50 Hz: 0,12 A Bij 60 Hz: 0,11 A
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,94 kg
Brutogewicht	1,126 kg
Douanetariefnummer	84145915

Functies

ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Product omschrijving	SK Kastbinnenventilator, luchtverplaatsting 160 m³/h, 230V

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit