Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3110.000
Thermostaat

Staat: 28-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

SK 3110.000 - Thermostaat Kastthermostaat

Deze thermostaat is speciaal geschikt voor de regeling van ventilatoren, verwarmingen en warmtewisselaars, maar ook als sensor voor de bewaking van de kastbinnentemperatuur.

Functies

Bestelnr.	SK 3110.000
Product omschrijving	Deze thermostaat is speciaal geschikt voor de regeling van ventilatoren, verwarmingen en warmtewisselaars, maar ook als sensor voor de bewaking van de kastbinnentemperatuur.
Voordelen	Tijdbesparende aansluittechniek, d.w.z. aansluitklemmenstrook met externe schroefaansluiting. Flexibele montage op verticale of horizontale 35 mm montagerail volgens EN 50 022 alsmede snapbevestiging in het kastprofiel of op de montageplaat met behulp van de meegeleverde adapter
Technische gegevens	Bimetaalthermostaat met thermische terugkoppeling Contactuitvoering: 1-polig wisselcontact met schakelmoment Toelaatbare contactbelasting: kl. 5 – 3 (verwarmen): AC 10 (4) A (inductieve belasting bij cos φ = 0,6)/kl. 5 – 4 (koelen): AC 5 (4) A (inductieve belasting bij φ = 0,6)/DC = max. 30 W Schakelhysterese: ca. 1 K ± 0,8 K
Kleur	RAL 7035
Leveringseenheid	1 st.
Afmetingen	Breedte: 71 mm Hoogte: 71 mm Diepte: 33,5 mm
Instelbereik	5 °C...60 °C
Nominale spanning	24 V - 230 V, 1~ 24 V - 60 V (DC)
Nettogewicht	0,095 kg
Brutogewicht	0,12 kg
Douanetariefnummer	90321020
ETIM 9	EC004587

Functies

ETIM 8	EC004587
ECLASS 8.0	27210707
Product omschrijving	SK Thermostaat voor regeling van ventilatoren, verwarmingen en warmtewisselaars, 24-230V, 71x71x33,5 mm BxHxD, RAL 7035

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed) VDE
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK RoHS/REACH Additional Information