Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3127.115

Lucht-lucht-warmtewisselaars TopTherm

Staat: 27-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

SK 3127.115 - Lucht-lucht-warmtewisselaars TopTherm met regeling

Compleet aansluitgerede wandwarmtewisselaareenheid met regeling en digitale temperatuurindicator.

Functies

Bestelnr.	SK 3127.115
Uitvoering	wandmontage
Product omschrijving	Lucht/lucht-warmtewisselaars zijn bijzonder geschikt bij agressieve omgevingsomstandigheden, omdat het interne en externe circuit volledig door twee luchtcircuits van elkaar worden gescheiden.
Kleur	RAL 7035
Levering	Compleet aansluitgereed Steekbare aansluitklemmenstrook Potentiaalvrij contact bij te hoge temperatuur Boorsjabloon Bevestigingsmateriaal
Specifieke warmtecapaciteit	30 W/K
Luchtverplaatsing (vrijblazend)	Extern circuit bij 50 Hz: 480 m³/h Extern circuit bij 60 Hz: 525 m³/h Intern circuit bij 50 Hz: 480 m³/h Intern circuit bij 60 Hz: 525 m³/h
Nominale spanning	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominale stroom max.	Bij 50 Hz: 1,1 A Bij 60 Hz: 1,4 A
Afmetingen	Breedte: 400 mm Hoogte: 950 mm Diepte: 205 mm
Voorzekering	Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 2 A
Temperatuurregeling	Elektronische regeling met digitale weergave (door de fabriek ingesteld op +35 °C)

© Rittal 2026

Functies

Bedrijfstemperatuurbereik	-5 °C...55 °C
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	Intern circuit IP 54 Extern circuit IP 34
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	18,5 kg
Brutogewicht	19,051 kg
CRA risk class	Default (Low Risk)
Douanetariefnummer	84158300
ETIM 9	EC002514
ETIM 8	EC002514
ECLASS 8.0	27180711
Product omschrijving	SK lucht/lucht-warmtewisselaar TopTherm, wandmontage, 30 W/K, 115 V, 50/60 Hz, BHD: 400 x 950 x 205 mm

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UR + C-UR (recognized)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK