Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3212.230

Lucht-water-warmtewisselaars

Staat: 24-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

SK 3212.230 - Lucht-water-warmtewisselaars wandmontage

Vermogensklassen 375 - 5000 W. Voor toepassing in ruwe omgevingen. Comfortabele montagemogelijkheden en flexibele wateraansluitmogelijkheden. Aanbouw of volledige inbouw mogelijk.

Functies

Bestelnr.	SK 3212.230
Uitvoering	wandmontage Watervoerende delen koper/messing (Cu/CuZn)
Product omschrijving	Voor toepassing in ruwe omgevingen en een temperatuurbereik tot +70 °C. Comfortabele montagemogelijkheden en flexibele wateraansluitmogelijkheden. Aanbouw of volledige inbouw mogelijk.
Kleur	RAL 7035
Levering	Aansluitgereed Boorsjabloon Afdichtings- en bevestigingsmateriaal
Totaal koelvermogen	L 35 W 10 bij 200 l/h: 0,3 kW
Nominale spanning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominaal vermogen Pel	Bij 50 Hz: 23 W Bij 60 Hz: 27 W
Nominale stroom max.	Bij 50 Hz: 0,11 A Bij 60 Hz: 0,13 A
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)	1: 10 bar
Inschakelduur	100 %
Koelmedium	Water (specificatie zie onze website)
Waterintredetemperatuur	1 °C...30 °C
Wateraansluitingen	⅜" slangtule
Bedrijfstemperatuurbereik	1 °C...70 °C

Functies

Opmerking	Geïntegreerde terugslagklep bij uitvoering met e-Comfortcontroller
Afmetingen	Breedte: 150 mm Hoogte: 300 mm Diepte: 85 mm
Voorzekering	Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 2 A
Instelbereik	20 °C...55 °C
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	IP 55
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	3,227 kg
Brutogewicht	3,427 kg
CRA risk class	Default (Low Risk)
Douanetariefnummer	84158300
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Product omschrijving	SK Lucht/water-warmtewisselaar, wandmontage, koelvermogen 0,3kW, 230V 50/60Hz, 150x300x85 mm BxHxD, RAL 7035

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit