Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SK 3237.710

# Blue e+ ventilator

Staat: 27-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

# SK 3237.710 - Blue e+ ventilator

Complete ventilatoreenheid voor montage zonder gereedschap in vlakke delen.
Luchtverplaatsing 20 - 1.160 m³/h, standaard beschermklasse IP 54.





## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | SK 3237.710 |
| Uitvoering | wandmontage |
| Product omschrijving | Ventilatoren met diagonaalventilatietechniek zijn drukstabiel en leveren een constantere luchtverplaatsing. De diagonale uitstroomrichting zorgt voor een gelijkmatigere koeling van de kast. |
| Voordelen | Gemakkelijk vervangen van filters door een nieuw openingsmechanisme op het ventilatierooster<br>Snelle montage aan de kast dankzij geoptimaliseerde vergrendelingshaak<br>De diagonale ventilatortechniek zorgt door de hogere drukstabiliteit voor een gelijkmatige en constante ventilatie van de kast<br>Montage zonder gereedschap |
| Materiaal | Kunststof |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Compleet inbouwgereed, incl. vliesfiltermat |
| Ventilator | Axiaal, kortsluitankermotor |
| Luchtverplaatsing vrijblazend (met vliesfilter) | Bij 50 Hz: 20 m³/h<br>Bij 60 Hz: 25 m³/h |

# Functies

| | |
|---|---|
| Luchtverplaatsing met bijbehorend ventilatierooster incl. vliesfilter | Bij 50 Hz: 15 m³/h<br>Bij 60 Hz: 18 m³/h |
| Nominale spanning | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Nominaal vermogen Pel | Bij 50 Hz: 12 W<br>Bij 60 Hz: 10 W |
| Nominale stroom max. | Bij 50 Hz: 0,14 A<br>Bij 60 Hz: 0,13 A |
| Afmetingen | Breedte: 116,5 mm<br>Hoogte: 116,5 mm<br>Diepte: 64,5 mm |
| Inbouwdiepte | 46 mm |
| Montage-uitsparing | Uitsparingsbreedte: 92 mm<br>Uitsparingshoogte: 92 mm |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 | IP 54 met vliesfilter<br>IP 56 met vliesfilter en ventilatorafdekkap |
| Beschermklasse NEMA | Type 12 met vliesfilter<br>Type 3, 3R met vliesfilter en ventilatorafdekkap |
| Voorzekering | Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 2 A |
| Opmerking | Bij de ventilator 3237.XXX vindt de elektrische aansluiting op het apparaat via 2 afzonderlijke aders (lengte ca. 300 mm) plaats, bij alle andere ventilatoren via een veerdrukklem |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -15 °C...55 °C |
| Opslagtemperatuurbereik | -30 °C...70 °C |
| Geluidsniveau | Bij 50 Hz: 42 dB(A)<br>Bij 60 Hz: 47 dB(A) |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,464 kg |
| Brutogewicht | 0,466 kg |
| Douanetariefnummer | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |

# Functies

| | |
|---|---|
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Product omschrijving | SK Blue e+ ventilator, 20/25 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHD: 116,5 x 116,5 x 64,5 mm, RAL 7035 |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Goedkeuringen | CSA<br>30 - KC Korea<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit |