Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




SK 3238.300


Blue e+ ventilatierooster

Staat: 26-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

SK 3238.300 - Blue e+ ventilatierooster

Het ventilatierooster dient in combinatie met bijbehorende ventilator voor het afvoeren van in de kast/behuizing ontstane warmte, voor het ventileren van de kast/behuizing en het beschermen van temperatuurgevoelige componenten. Dit vindt plaats door de rechtstreekse toevoer van omgevingslucht die onder de toelaatbare binnentemperatuur in de kast/behuizing moet liggen.







Functies

Bestelnr.	SK 3238.300
Uitvoering	wandmontage
Voordelen	Gemakkelijk vervangen van filters door een nieuw openingsmechanisme op het ventilatierooster Snelle montage aan de kast dankzij geoptimaliseerde vergrendelingshaak Montage zonder gereedschap
Materiaal	Kunststof
Kleur	RAL 7035
Levering	Ventilatierooster Vouwfilter
Montage-uitsparing	Uitsparingsbreedte: 124 mm Uitsparingshoogte: 124 mm
Geschikt voor bestelnr.	SK 3238.7xx

© Rittal 2026

Functies

Afmetingen	Breedte: 148,5 mm Hoogte: 148,5 mm Diepte: 34,2 mm
Beschermklasse NEMA	Type 12 met vliesfilter/vouwfilter Type 3, 3R, 4, 4X met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 54 met vliesfilter/vouwfilter IP 55 met vouwfilter en absorberende mat IP 56 met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,161 kg
Brutogewicht	0,206 kg
Douanetariefnummer	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Product omschrijving	SK Blue e+ ventilatierooster, voor ventilator 3238.7xx, BH: 148,5 x 148,5 mm, RAL 7035

Goedkeuringen

Goedkeuringen	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)