Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3245.600

TopTherm ventilatoren

Staat: 28-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

SK 3245.600 - TopTherm ventilatoren EMC

Complete ventilatoreenheid met EMC-afscherming voor montage zonder gereedschap. Luchtcapaciteit van 20 - 900 m³/h, beschermklasse standaard IP 54.





Functies

Bestelnr.	SK 3245.600
Uitvoering	wandmontage EMC
Product omschrijving	EMC-ventilatoren bieden een hoge afscherming/demping en voldoen aan de eisen van niveau 2 volgens EN 61587-3.
Productwijziging	De afdekking voor de aansluitklem is sinds mei 2024 geen onderdeel meer van de TopTherm-ventilator. Uit de test is gebleken dat de afdekking niet noodzakelijk is volgens de normen en dat het geen invloed heeft op de werking of de operationele veiligheid.
Kleur	RAL 7035
Levering	Compleet inbouwgereed, incl. vliesfiltermat
Ventilator	Diagonaal, EC-motor
Luchtverplaatsing (vrijblazend)	Bij 50 Hz: 890 m³/h Bij 60 Hz: 890 m³/h
Luchtverplaatsing met ventilatierooster incl. vliesfiltermat (aantal x bestelnummer)	1 x 3243060: 630/630 m³/h 2 x 3243060: 770/770 m³/h
Nominale spanning	200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominale stroom max.	Bij 50 Hz: 1,33 A Bij 60 Hz: 1,33 A

Functies

Nominaal vermogen Pel	Bij 50 Hz: 165 W Bij 60 Hz: 165 W
Afmetingen	Breedte: 323 mm Hoogte: 323 mm
Inbouwafmetingen	Opbouwdiepte: 25 mm Inbouwdiepte: 130,5 mm
Montage-uitsparing	Uitsparingsbreedte: 292 mm Uitsparingshoogte: 292 mm
Opmerking	Voor een nóg energiezuinigere werking en een langere levensduur van het aggregaat wordt de toepassing van thermostaten of de digitale tweetraps-thermostaat aanbevolen
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP51 met vliesfilter IP 56 met vliesfilter en ventilatorafdekkap
Beschermklasse NEMA	Type 1 Type 12 Type 3 Type 3R met vliesfilter en ventilatorafdekkap
Voorzekering	Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 4 A
Levensduur	59.000 h
Bedrijfstemperatuurbereik	-25 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik	-25 °C...70 °C
Geluidsniveau	Bij 50 Hz: 72 dB(A)
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	3,622 kg
Brutogewicht	3,822 kg
Douanetariefnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Product omschrijving	SK TopTherm ventilator, 890/890 m³/h, 200-240 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 323 x 323 x 25 mm, EMC

© Rittal 2026

Goedkeuringen

Goedkeuringen	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK