Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3248.000

Lucht-lucht-warmtewisselaars

Staat: 28-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3248.000 - Lucht-lucht-warmtewisselaars dakmontage

Compleet aansluitgerede dakopbouw-warmtewisselaareenheid zonder regeling.

Functies

Bestelnr.	SK 3248.000
Uitvoering	dakmontage
Product omschrijving	Lucht/lucht-warmtewisselaars zijn bijzonder geschikt bij agressieve omgevingsomstandigheden, omdat het interne en externe circuit volledig van elkaar zijn gescheiden.
Kleur	Deksel: RAL 7035 Behuizing: RAL 9005
Levering	Compleet aansluitgereed Aansluiting van de ventilatoren vindt plaats via twee 3-aderige aansluitkabels met adereindhulzen Boorsjabloon Bevestigingsmateriaal
Specifieke warmtecapaciteit	66 W/K
Luchtverplaatsing (vrijblazend)	Extern circuit bij 50 Hz: 965 m³/h Intern circuit bij 50 Hz: 965 m³/h
Nominale spanning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominale stroom max.	per ventilator bij 50 Hz: 0,32 A per ventilator bij 60 Hz: 0,4 A
Aansluiting (elektrisch)	Aansluitkabel
Afmetingen	Breedte: 595 mm Hoogte: 362 mm Diepte: 440 mm
Opmerking	Voor een exacte temperatuurregeling in de kast wordt de kasthermostaat, de digitale tweetraps-thermostaat of de toerentalregelaar aanbevolen
Aantal ventilatoren	2
Voorzekering	Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 4 A

Functies

Bedrijfstemperatuurbereik	-5 °C...55 °C
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	Intern circuit IP 54 Extern circuit IP 34
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	25 kg
Brutogewicht	27 kg
CRA-risicoklasse	Default (Low Risk)
Douanetariefnummer	84158300
ETIM 9	EC002514
ETIM 8	EC002514
ECLASS 8.0	27180711
Product omschrijving	SK Direct Air Cooling System (DAC), dakmontage, 48 V DC, BHD: 875 x 125 x 313 mm

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK