Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3301.505

Elektrische condensverdamper

Staat: 24-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3301.505 - Elektrische condensverdamper

Voor montage aan de kast. Toepasbaar bij alle koelaggregaten en lucht/water-warmtewisselaars (wandmontage).



Functies

Bestelnr.	SK 3301.505
Product omschrijving	Voor montage aan de kast. Toepasbaar bij alle koelaggregaten en lucht/water-warmtewisselaars (wandmontage).
Voordelen	Internationaal toepasbaar door meerdere spanningen
Kleur	RAL 7035
Levering	Elektronische condensverdamper, aansluitgereed
Evaporation performance	230 V: 3,5 l/d 115 V: 3,0 l/d
Afmetingen	Breedte: 400 mm Hoogte: 129 mm Diepte: 105 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	5 °C...60 °C
Nominale spanning	115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1,74 kg
Brutogewicht	2,2 kg
Douanetariefnummer	84189910
ETIM 9	EC002009

Functies

ETIM 8	EC002009
ECLASS 8.0	27180715
Product omschrijving	SK Externe condensverdamper tbv alle koelaggregaten en luch/ water-warmtewisselaars (wandmontage), 115-230V 50/60Hz, B=400 mm

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit