
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3312.816

Plaatstalen deur

Staat: 26-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3312.816 - Plaatstalen deur voor wandmontage-koelaggregaat Blue e+ IT

Voor montage van het wandmontage-koelaggregaat. De uitsparing in de deur is zodanig aangebracht dat het wandmontage-koelaggregaat in het midden van de deur is gepositioneerd.

Functies

Bestelnr.	SK 3312.816
Product omschrijving	Voor montage van het wandmontage-koelaggregaat. De uitsparing in de deur is zodanig aangebracht dat het wandmontage-koelaggregaat in het midden van de deur is gepositioneerd.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Gelakt
Kleur	RAL 7035
Levering	Plaatstalen deur achter Comforthandgreep voor halve profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E Incl. bevestigingsmateriaal (met sluitdelen, zonder scharnieren)
Geschikt voor bestelnr.	3312.810 / 3412.810 3186.x3x / 3486.x3x 3187.x3x / 3487.x3x 3188.x4x / 3488.x4x 3189.x4x / 3489.x4x
Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 2.000 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: VX IT VX
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	19 kg
Brutogewicht	21 kg
Douanetariefnummer	94039910

Functies

ETIM 9	EC000747
ETIM 8	EC000744
ECLASS 8.0	27182405
Product omschrijving	SK IT-plaatstalen deur, voor VX IT, met montage-uitsparing voor koelaggregaat 3312.810/3412.810, BH: 800x2000 mm, RAL 7035