Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3322.700

Vliesfiltermat

Staat: 23-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

SK 3322.700 - Vliesfiltermat

Reserve filtermatten voor dakventilatoren, ventilatoren of Thermoelectric Cooler-modulen om de kastcomponenten effectief te beschermen tegen vuil, stof en water.

Functies

Bestelnr.	SK 3322.700
Uitvoering	voor ventilatoren
Product omschrijving	Vezelvlies met een progressieve opbouw. Temperatuurbestendig tot 100 °C, zelfdovend klasse F1 volgens DIN 53 438. Stofzijde: open structuur. Schone luchtzijde: gesloten structuur. Betrouwbare filtering van bijna alle stofsoorten vanaf een korrelgrootte van 10 µm.
Materiaal	Kunststof vezels
Opmerking	Niet geschikt voor toepassing in EMC-ventilatoren.
Geschikt voor bestelnr.	3238....
Afmetingen	Breedte: 120 mm Hoogte: 120 mm Diepte: 11 mm
Filterklasse	volgens DIN EN 779: G2 volgens DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Leveringseenheid	5 st.
Nettogewicht	0,01 kg
Brutogewicht	0,013 kg
Douanetariefnummer	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Product omschrijving	SK Vervangingsfiltermat, voor ventilatoren, voor SK 3238…. BHD: 120 x 120 x 11 mm

© Rittal 2026

Goedkeuringen

Goedkeuringen	CSA UR + C-UR (recognized)