Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SK 3366.505

# Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e

Staat: 28-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3366.505 - Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energie-efficiënte Blue e wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 300 W tot 4000 W en vanaf 1000 W met geïntegreerde elektrische condensverdamping. Leverbaar in de speciale bouwvormen “horizontaal” en “vlak”.



## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | SK 3366.505 |
| Uitvoering | wandmontage<br>Vlak |
| Product omschrijving | Energie-efficiënte Blue e wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 300 W tot 4000 W, met condensor voorzien van RiNano-coating en vanaf 1000 W met geïntegreerde elektrische condensverdamping. |
| Voordelen | Koppelbaar met de IoT-interface via Blue e IoT-adapter voor koelaggregaten vanaf 500 W koelvermogen, met e-Comfortcontroller |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook)<br>Boorsjabloon<br>Bevestigingsmateriaal<br>Geïntegreerde elektrische condensaatverdamping<br>Bevestigingsmateriaal voor montagemethode "inbouw"<br>Condensor met hydrofobe RiNano-coating |

# Functies

| | |
|---|---|
| Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511 | Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 1,25 kW<br>Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 1,25 kW<br>Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 0,85 kW<br>Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 0,92 kW |
| Nominale spanning | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Opmerking | Bij de montage van het koelaggregaat kan het afdekprofiel 3377.000 incl. bevestigingsmateriaal worden gemonteerd. Dit afdekprofiel sluit perfect aan op het koelaggregaat. |
| Nominale stroom max. | Bij 50 Hz: 6,5 A<br>Bij 60 Hz: 6,9 A |
| Aanloopstroom (max.) | Bij 50 Hz: 21 A<br>Bij 60 Hz: 23 A |
| Luchtverplaatsing (vrijblazend) | Extern circuit: 910 m³/h<br>Intern circuit: 860 m³/h |
| Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35 | C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,69<br>C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,79 |
| Uitvoering | wandmontage |
| bijzondere constructie | Vlak |
| Afmetingen | Breedte: 435 mm<br>Hoogte: 1.590 mm<br>Diepte: 205 mm |
| Beschermklasse IP volgens EN 60 529 | Extern circuit IP 34<br>Intern circuit IP 54 |
| Protection category NEMA | UL Type 12 |
| Koudemiddel/koelmedium | Koelmedium: R-513A<br>Aantal: 0,7 kg<br>Global Warming Potential (GWP): 631<br>CO2-equivalent (CO2e): 0,44 t |
| Temperatuurregeling | e-Comfortcontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C) |
| Bedrijfstemperatuurbereik | 10 °C...55 °C |
| Opslagtemperatuurbereik | -40 °C...70 °C |
| Instelbereik | 20 °C...50 °C |

© Rittal 2026

# Functies

| | |
|---|---|
| Nominaal vermogen Pel | Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 0,74 kW<br>Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 0,8 kW<br>Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 0,8 kW<br>Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 0,9 kW |
| Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.) | 28 bar |
| Voorzekering | Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 10 A |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 50 kg |
| Brutogewicht | 59 kg |
| CRA risk class | Default (Low Risk) |
| Douanetariefnummer | 84158200 |
| ETIM 9 | EC000855 |
| ETIM 8 | EC000855 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |
| Product omschrijving | SK Blue e wandmontage-koelaggregaat, vlak, 1,25 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, plaatstaal, BHD: 435 x 1590 x 204 mm |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit<br>Conformiteitsverklaring – F-gas verordening |