Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3427.010
Zekeringhouders

Staat: 23-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

SV 3427.010 - Zekeringhouders

3-polig, voor 60 mm railhartafstand.

Functies

Bestelnr.	SV 3427.010
Materiaal	Zekeringhouder: glasvezelversterkt, thermoplastisch polyester (PBT) Aanrakingsbeveiliging: polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur	RAL 7035
Opmerking	Bij toepassing van soepele aders dienen adereindhulzen te worden gebruikt
Voor railsystemen met hartafstand	60 mm
Opmerking	Voor de toepassing van smeltpatronen volgens DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Aansluiting (elektrisch)	frameklem
Smeltpatronen	D II-E 27 (passchroef)
Nominale isolatiespanning Ui	690 V
Nominale stroom max.	25 A
Nominale spanning	500 V (DC) 500 V, 3~
Afmetingen	Breedte: 42 mm Hoogte: 209 mm
Aansluiting van ronde aders	1,5 - 16 mm²
Geschikt voor railkoper	Hoogte: 5, 10 mm
Aantal polen	3-polig
Nominale spanning (L1 + L2)	500 V (DC)
Nominale spanning (L1 + L3)	500 V (DC)
Doorsnede ronde ader	1,5 - 16 mm²

Functies

Leveringseenheid	10 st.
Nettogewicht	2,37 kg
Brutogewicht	2,465 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,046
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001644
ETIM 8	EC001644
ECLASS 8.0	27142120
Product omschrijving	SV Zekeringhouder D II-E 27 25A, passchroef, 42x209 mm BxH, PA6.6, UL94-V0, RAL 7035, tbv RiLine60, hartafstand=60 mm, 500V

Goedkeuringen

Goedkeuringen	ABS DNV Lloyds Register
Verklaringen	Verklaring van conformiteit