Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3458.500
Aderaansluitklem

Staat: 26-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3458.500 - Aderaansluitklem

Voor het aansluiten van ronde aders en gelamelleerd railkoper.

Functies

Bestelnr.	SV 3458.500
Product omschrijving	Voor het aansluiten van ronde aders en gelamelleerd railkoper.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt, gepassiveerd
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)	16,5 x 15 mm
Opmerking	Bij toepassing van soepele aders dienen adereindhulzen te worden gebruikt
Aansluiting van ronde aders	35 - 70 mm²
Voor raildikte	10 mm
Leveringseenheid	15 st.
Nettogewicht	1,65 kg
Brutogewicht	1,679 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6,3 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Product omschrijving	SV Aderaansluitklemmen, tbv raildikte 10 mm, aansluiting 35-70 mm², flexibar 16,5x15 mm, plaatstaal verzinkt, gepassiveerd

© Rittal 2026

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UR + C-UR (recognized)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK

© Rittal 2026