Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3460.500
Vlakke klemmen

Staat: 28-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3460.500 - Vlakke klemmen

Voor het aansluiten van een gelamelleerd railkoper zonder boren.

Functies

Bestelnr.	SV 3460.500
Product omschrijving	Voor het aansluiten van een gelamelleerd railkoper zonder boren.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt, gepassiveerd
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)	65 x 10 mm
Geschikt voor railkoper	80 x 10
Geschikt voor railkoper	Railkoper E-Cu
Leveringseenheid	3 st.
Nettogewicht	2,1 kg
Brutogewicht	2,202 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	8,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Product omschrijving	SV Vlakke klem, tbv railkoper 80x10 mm, flexibar 65x10 mm, plaatstaal verzinkt, gepassiveerd

Goedkeuringen

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK