Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# HD 4000.285

# Vloerstaande kast

Staat: 27-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# HD 4000.285 - Vloerstaande kast HD

De vloerstaande kast HD is een koppelbare oplossing voor hygiënisch gevoelige omgevingen die regelmatig worden gereinigd.



## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | HD 4000.285 |
| Materiaal | Kast en deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)<br>Binnenwerk HD: roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)<br>Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600<br>Montageplaat: plaatstaal |
| Oppervlak | Kast en deur: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 µm<br>Montageplaat: verzinkt<br>Afdichting: blauw gekleurd (RAL 5010) |
| Levering | Kastframe met aangelaste achterwand-bodemplaat<br>Deur met ingestoken afdichting<br>Bij kasten met één deur draairichting rechts, naar links om te wisselen<br>Montageplaat<br>Vastgeschroefd tussenstuk |
| Opties | Onderkast HD met stelvoeten |
| Afmetingen | Breedte: 1.200 mm<br>Hoogte: 1.800 mm<br>Diepte: 500 mm |
| Afmetingen montageplaat (B x H) | 1.099 mm x 1.696 mm |
| Deuropeningshoek | 125° |
| IK-code | IK08 |

# Functies

| | |
|---|---|
| Basismateriaal | Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 | IP 66<br>IP X9 |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| Typekeuring volgens 508A | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4X<br>Type 12 |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 148 kg |
| Brutogewicht | 149 kg |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Product omschrijving | HD Systeemkast, BHD: 1200x1800x500mm, roestvaststaal, met, twee deuren |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) |