Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.773
Adereindhulzen

Staat: 24-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

AS 4050.773 - Adereindhulzen los

Met kunststofkraag.

Functies

Bestelnr.	AS 4050.773
Product omschrijving	Met kunststofkraag.
Technische gegevens	Hittebestendig tot 105 °C
Materiaal	E-Cu, galvanisch vertind Kunststofkraag: polypropyleen
Kleur	rood
Lengte	8 mm
AWG	16
Binnendiameter	3,5 mm
Rittal-kleurcode	Ja
Voor doorsnede	1,5 mm²
Opmerking	UL-gecertificeerd in combinatie met het betreffende gereedschap, zoals bijv. crimpautomaten. Neem voor individueel advies contact op met uw Rittal-adviseur.
Normen	AEH DIN 46228
Geschikt voor bestelnr.	4051.205 4051.210 4050.452
Leveringsvorm	Los
Leveringseenheid	500 st.
Nettogewicht	0,5 kg
Brutogewicht	0,058 kg
Douanetariefnummer	85369010
ETIM 9	EC000005

Functies

ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Product omschrijving	Adereindhulzen voor draadconfectionering, 1,5 mm², AWG 16, 8 mm, rood, los, 500 stuks

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed) UR