Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# AS 4051.539
# Adereindhulzen

Staat: 26-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

# AS 4051.539 - Adereindhulzen op rol

Met kunststofkraag.

## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | AS 4051.539 |
| Product omschrijving | Met kunststofkraag. |
| Technische gegevens | Hittebestendig tot 105 °C |
| Materiaal | E-Cu, galvanisch vertind<br>Kunststofkraag: polypropyleen |
| Kleur | rood |
| Geschikt voor | Behuizingstype: Crimpautomaat RC |
| Lengte | 10 mm |
| AWG | 16 |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Rittal-kleurcode | Ja |
| Voor doorsnede | 1,5 mm² |
| Multinorm | Ja |
| Opmerking | UL-gecertificeerd in combinatie met het betreffende gereedschap, zoals bijv. crimpautomaten. |
| Leveringsvorm | Op rol |
| Leveringseenheid | 4.000 st. |
| Nettogewicht | 4 kg |
| Brutogewicht | 0,704 kg |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |

© Rittal 2026

# Functies

| | |
|---|---|
| Product omschrijving | RAS Adereindhulzen 1,5 mm2x10 mm AWG 18 |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) |