
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.644
Adereindhulzen

Staat: 25-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

AS 4051.644 - Adereindhulzen los

Met kunststofkraag.

Functies

Bestelnr.	AS 4051.644
Product omschrijving	Met kunststofkraag.
Technische gegevens	Hittebestendig tot 105 °C
Materiaal	E-Cu, galvanisch vertind Kunststofkraag: polypropyleen
Kleur	rood
Lengte	10 mm
AWG	18
Binnendiameter	3 mm
Voor doorsnede	1 mm²
DIN-kleurcode	Ja
Opmerking	UL-gecertificeerd in combinatie met het betreffende gereedschap, zoals bijv. crimpautomaten. Neem voor individueel advies contact op met uw Rittal-adviseur.
Normen	AEH DIN 46228
Geschikt voor bestelnr.	4051.205 4051.210
Leveringsvorm	Los (10 LE à 100 stuks)
Leveringseenheid	1.000 st.
Nettogewicht	1 kg
Douanetariefnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Functies

Product omschrijving	Adereindhulzen voor draadconfectionering, 1 mm², AWG 18, rood, 10 mm, los (10 VE à 100 stuks), 1000 stuks

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed) UR