Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# AS 4051.647
# Adereindhulzen

Staat: 24-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

# AS 4051.647 - Adereindhulzen los

Met kunststofkraag.

## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | AS 4051.647 |
| Product omschrijving | Met kunststofkraag. |
| Technische gegevens | Hittebestendig tot 105 °C |
| Materiaal | E-Cu, galvanisch vertind<br>Kunststofkraag: polypropyleen |
| Kleur | zwart |
| Lengte | 10 mm |
| AWG | 16 |
| Binnendiameter | 3,5 mm |
| Voor doorsnede | 1,5 mm² |
| DIN-kleurcode | Ja |
| Opmerking | UL-gecertificeerd in combinatie met het betreffende gereedschap, zoals bijv. crimpautomaten.<br>Neem voor individueel advies contact op met uw Rittal-adviseur. |
| Normen | AEH DIN 46228 |
| Geschikt voor bestelnr. | 4051.205<br>4051.210 |
| Leveringsvorm | Los (10 LE à 100 stuks) |
| Leveringseenheid | 1.000 st. |
| Nettogewicht | 1 kg |
| Brutogewicht | 0,14 kg |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |

© Rittal 2026

# Functies

| | |
|---|---|
| ECLASS 8.0 | 36659290 |
| Product omschrijving | Adereindhulzen voor draadconfectionering, 1,5 mm², AWG 16, zwart, 10 mm, los (10 VE à 100 stuks), 1000 stuks |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed)<br>UR |