Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# AS 4051.728
# Adereindhulzen

Staat: 23-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

# AS 4051.728 - Adereindhulzen los

Met kunststofkraag.

## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | AS 4051.728 |
| Product omschrijving | Met kunststofkraag. |
| Technische gegevens | Hittebestendig tot 105 °C |
| Materiaal | E-Cu, galvanisch vertind<br>Kunststofkraag: polypropyleen |
| Kleur | oranje |
| Lengte | 10 mm |
| AWG | 12 |
| Binnendiameter | 4,8 mm |
| DIN-kleurcode | Ja |
| Opmerking | UL-gecertificeerd in combinatie met het betreffende gereedschap, zoals bijv. crimpautomaten.<br>Neem voor individueel advies contact op met uw Rittal-adviseur. |
| Normen | AEH DIN 46228 |
| Leveringsvorm | Los |
| Leveringseenheid | 500 st. |
| Nettogewicht | 0,5 |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |
| Product omschrijving | Adereindhulzen voor draadconfectionering, 4,0 mm², oranje, los, 10 mm |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed)<br>UR |