Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.000

Perstang

Staat: 29-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

AS 4054.000 - Perstang voor adereindhulzen

Voor de verwerking van adereindhulzen zonder isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 1 en adereindhulzen met isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 4.



Functies

Bestelnr.	AS 4054.000
Uitvoering	haaks
Product omschrijving	Voor de verwerking van adereindhulzen zonder isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 1 en adereindhulzen met isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 4.
Voordelen	Minimale inspanning bij grote aderdoorsneden Gelijkblijvend hoge persingskwaliteit Gecodeerde persprofielstations voor een nauwkeurige verwerking van de betreffende doorsneden Gedwongen ontgrendeling
Materiaal	Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak	Mat, verchroomd
Kleur	Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
Persing	Trapeziumvormige crimp
Richting van de kabelinvoer	aan de zijkant
Afmetingen	Hoogte: 59 mm Lengte: 198 mm
AWG	24 - 10
Voor doorsnede	0,25 - 6 mm²

© Rittal 2026

Functies

Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,439 kg
Brutogewicht	0,449 kg
Douanetariefnummer	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Product omschrijving	AS Perstang 0,25-6mm² - Trapez-crimp