Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.081

Crimptang

Staat: 24-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

AS 4054.081 - Crimptang voor vlakstekerhulzen

Voor de verwerking van niet-geïsoleerde vlakstekerhulzen



Functies

Bestelnr.	AS 4054.081
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Voor de verwerking van niet-geïsoleerde vlakstekerhulzen.
Voordelen	Gedwongen ontgrendeling Gecodeerde persprofielstations voor een nauwkeurige verwerking van de betreffende doorsneden
Materiaal	Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak	Mat, verchroomd
Kleur	Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
Persing	B-crimp
Afmetingen	Hoogte: 68 mm Lengte: 256 mm
AWG	22 - 10
Voor doorsnede	0,5 - 6 mm²
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,53 kg
Brutogewicht	0,68 kg
Douanetariefnummer	82032000
ETIM 9	EC000168

© Rittal 2026

Functies

ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Product omschrijving	AS Krimptang 0,5-6mm², B-Crimp, recht