Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.140

Perstang

Staat: 28-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

AS 4054.140 - Perstang voor kabelschoenen

Voor de verwerking van geïsoleerde kabelschoenen en verbindingsstukken



Functies

Bestelnr.	AS 4054.140
Uitvoering	haaks
Product omschrijving	Voor de verwerking van geïsoleerde kabelschoenen en verbindingsstukken.
Voordelen	Een duidelijke herkenning van de doorsnede door kleurcodering op de persprofielen Gedwongen ontgrendeling Ontgrendelt pas zodra de noodzakelijke persdruk is bereikt, hierdoor is een te lage persdruk uitgesloten
Materiaal	Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak	Mat, verchroomd
Kleur	Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
Persing	Ovale crimp
Afmetingen	Hoogte: 59 mm Lengte: 198 mm
AWG	22 - 14
Voor doorsnede	0,75 - 2,5 mm²
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,42 kg
Brutogewicht	0,44 kg

© Rittal 2026

Functies

Douanetariefnummer	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Product omschrijving	AS Tang vr kabelschoenen 0,5-2,5mm²