Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.141

Perstang

Staat: 29-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

AS 4054.141 - Perstang voor kabelschoenen

Voor de verwerking van geïsoleerde kabelschoenen en verbindingsstukken

Functies

Bestelnr.	AS 4054.141
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Voor de verwerking van geïsoleerde kabelschoenen en verbindingsstukken.
Voordelen	Een duidelijke herkenning van de doorsnede door kleurcodering op de persprofielen Gedwongen ontgrendeling Ontgrendelt pas zodra de noodzakelijke persdruk is bereikt, hierdoor is een te lage persdruk uitgesloten
Materiaal	Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak	Mat, verchroomd
Kleur	Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
Persing	Ovale crimp
Afmetingen	Hoogte: 68 mm Lengte: 256 mm
AWG	22 - 10
Voor doorsnede	0,75 - 6 mm²
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,64 kg
Brutogewicht	0,68 kg
Douanetariefnummer	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811

Functies

Product omschrijving	AS Tang vr kabelschoenen 0,5-6mm²