Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.080

Handhydraulische ponsenset M16 - M40

Staat: 24-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.080 - Handhydraulische ponsenset M16 - M40

Handhydraulische ponsen in praktische set voor plaatstaal. Maximaal bewerkbare materiaaldikte 2 of 3 mm.

Functies

Bestelnr.	AS 4055.080
Uitvoering	met 90° schuin geplaatste en 360° draaibare cilinderkop
Product omschrijving	Handhydraulische ponsen in praktische set voor plaatstaal. Maximaal bewerkbare materiaaldikte 2 of 3 mm.
Voordelen	Langere levensduur van het gereedschap door het ingebouwde overdrukventiel
Levering	Handhydraulische pons 5 splijt-gatenponsen met 3-voudige splijtstempel Hydraulische bout Ø 19 mm Hydraulische bout Ø 9,5/19 mm HSS boor Ø 10 mm Afstandsbussenset (3-delig) Kunststofkoffer
Bewerkbaar materiaal	Plaatstaal
Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
Ø-gaten	16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm
Voor schroefdraad	M16 M20 M25 M32 M40

© Rittal 2026

Functies

Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	4,1 kg
Brutogewicht	4,16 kg
Douanetariefnummer	84678900
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049046
Product omschrijving	RAS Manuele hydr.90° ponsenset M16-40

© Rittal 2026