Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.132

Splijt-gatenpons rond

Staat: 28-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

AS 4055.132 - Splijt-gatenpons rond voor roestvaststaal, met 3-voudige splijtstempel

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

Functies

Bestelnr.	AS 4055.132
Uitvoering	Met 3-voudige splijting
Product omschrijving	Voor het ponsen van ronde uitsparingen. De bediening vindt plaats met behulp van een moersleutel of met hydraulische ponsen.
Levering	Matrijs Stempel
Bewerkbaar materiaal	Roestvaststaal
Max. bewerkbare materiaaldikte roestvaststaal	2,5 mm
Ø-gaten	32,5 mm
Voor schroefdraad	M32
Opmerking	Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Trekbout (Ø x L)	19 x 55 mm
Hydraulische trekbout Ø	19 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,232 kg
Brutogewicht	0,265 kg
Douanetariefnummer	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

© Rittal 2026

Functies

ECLASS 8.0	21049047
Product omschrijving	AS Pons Split rond vr RVS Diam 32,5