Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.480

Gatenponsset metrisch

Staat: 26-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.480 - Gatenponsset metrisch voor plaatstaal

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

Functies

Bestelnr.	AS 4055.480
Uitvoering	Met 3 snijpunten
Product omschrijving	Voor het ponsen van ronde uitsparingen. De bediening vindt plaats met behulp van een moersleutel of met hydraulische ponsen.
Levering	5 matrijzen 5 stempels Kunststofkoffer
Bewerkbaar materiaal	Plaatstaal
Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal	2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3 mm
Ø-gaten	16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm
Voor schroefdraad	M16 M20 M25 M32 M40
Opmerking	Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt

© Rittal 2026

Functies

Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661 4055.661 4055.661 4055.661 4055.663
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,95 kg
Brutogewicht	0,98 kg
Douanetariefnummer	82073010
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049047
Product omschrijving	AS Set vr ronde openingen, metrisch