Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.525

Splijt-gatenpons rond

Staat: 29-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

AS 4055.525 - Splijt-gatenpons rond voor plaatstaal, met 3-voudige splijtstempel

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

Functies

Bestelnr.	AS 4055.525
Uitvoering	Met 3-voudige splijting
Product omschrijving	
Levering	Matrijs Stempel
Bewerkbaar materiaal	Plaatstaal
Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal	2 mm
Ø-gaten	25,4 mm
Voor schroefdraad	M25
Opmerking	Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt Andere afmetingen, zie splijt-gatenpons rond, roestvaststaal
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Trekbout (Ø x L)	9,5 x 50 mm
Hydraulische trekbout Ø	9,5 mm 19 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,112 kg
Brutogewicht	0,133 kg
Douanetariefnummer	82073010
ETIM 9	EC000156

© Rittal 2026

Functies

ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
Product omschrijving	Pons Split rond vr plaatstaal Diam 25,4