Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# AS 4055.581

# Splijt-gatenponsenset M12 tot M40

Staat: 28-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4055.581 - Splijt-gatenponsenset M12 tot M40 voor plaatstaal, met 3-voudige splijtstempel

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | AS 4055.581 |
| Uitvoering | Met 3-voudige splijting |
| Product omschrijving | Voor het ponsen van ronde uitsparingen. De bediening vindt plaats met behulp van een moersleutel of met hydraulische ponsen. |
| Levering | 6 matrijzen<br>6 stempels<br>Trekbout met kogellager Ø 6 x 40 mm<br>Trekbout met kogellager Ø 9,5 x 50 mm<br>Trekbout met kogellager Ø 19 x 55 mm<br>HSS boor Ø 10 mm<br>1 bus glijmiddel<br>Kunststofkoffer |
| Bewerkbaar materiaal | Plaatstaal |
| Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal | 1,5 mm<br>2 mm<br>2 mm<br>2 mm<br>3 mm<br>3 mm |
| Ø-gaten | 12,5 mm<br>16,2 mm<br>20,4 mm<br>25,4 mm<br>32,5 mm<br>40,5 mm |

© Rittal 2026

# Functies

| | |
|---|---|
| Voor schroefdraad | M12<br>M16<br>M20<br>M25<br>M32<br>M40 |
| Opmerking | Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.660<br>4055.661<br>4055.661<br>4055.661<br>4055.663<br>4055.663 |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 2,2 kg |
| Brutogewicht | 2,256 kg |
| Douanetariefnummer | 82073010 |
| ETIM 9 | EC002121 |
| ETIM 8 | EC002121 |
| ECLASS 8.0 | 21044719 |
| Product omschrijving | RAS Ponsset M12-M40 vr Plaatstaal |

© Rittal 2026