

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.022

Machine à dénuder et à sertir les câbles LD-I

État: 11.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.022 - Machine à dénuder et à sertir les câbles LD-I pour Wire Terminal WT 24/36

La machine de dénudage et de sertissage à entraînement électropneumatique avec 2 magasins sert à traiter des embouts isolés en vrac dans les sections de 4 à 6 mm² (AWG 12 – 10) et les longueurs de sertissage de 10 à 12 mm. La machine à sertir les câbles LD-I dispose d'une interface pour la communication et son intégration fonctionnelle totale dans notre machine de préparation des câbles Wire Terminal Rittal.



Caractéristiques

Référence	AS 4051.022
Description produit	La machine de dénudage et de sertissage à entraînement électropneumatique avec 2 magasins sert à traiter des embouts isolés en vrac dans les sections de 4 à 6 mm ² (AWG 12 – 10) et les longueurs de sertissage de 10 à 12 mm. La machine à sertir les câbles LD-I dispose d'une interface pour la communication et son intégration fonctionnelle totale dans notre machine de préparation des câbles Wire Terminal Rittal.
Avantages	- Commande aisée - Traitement fiable et rapide des embouts isolés - Aucune durée de calage nécessaire pour les embouts grâce à un double emplacement de stockage 4 et 6 mm² totalement automatisé - Aucune étape manuelle n'est plus requise pour la préparation des câbles grâce à la totale intégration dans le Wire Terminal

Caractéristiques

Caractéristiques techniques	Plage de sertissage 4 - 6 mm ² (AWG 12 - 10) Longueur de sertissage pour 4 mm ² : 10 mm (0,39 in.) ou 12 mm (0,47 in.) Longueur de sertissage pour 6 mm ² : 12 mm (0,47 in.) Longueur d'introduction 28 mm (1,10 in.) + longueur de sertissage
Remarque	Forme de sertissage trapézoïdale standard - autres formes possibles sur demande Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour l'équipement personnalisé de la machine.
Pour référence(s)	4051.024 4051.036
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	40
Poids brut	42
Numéro du tarif douanier	84633000
EAN	4028177964426

Approbation

Explications	Déclaration de conformité
--------------	---------------------------