Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




SZ 4316.000
Kabelinvoertules

Staat: 28-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

SZ 4316.000 - Kabelinvoertules

Vormen in combinatie met de bodemplaat voor invoertules een gemakkelijke en snelle afdichting als kabels via de bodem van behuizingen worden ingevoerd.





Functies

Bestelnr.	SZ 4316.000
Product omschrijving	Vormen in combinatie met de bodemplaat voor invoertules een gemakkelijke en snelle afdichting als kabels via de bodem van behuizingen worden ingevoerd.
Materiaal	Basisgedeelte: polypropyleen Invoertule/mantel: thermoplastisch elastomeer
Kabelinvoer	Aantal kabelinvoeren: 8 Max. kabeldiameter: 13 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: VX Behuizingstype: VX SE
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 55 bij correcte montage
Leveringseenheid	25 st.
Nettogewicht	0,6 kg
Brutogewicht	0,786 kg
Douanetariefnummer	40169997
ETIM 9	EC000879
ETIM 8	EC000879
ECLASS 8.0	27069216

Functies

Product omschrijving	PS Kabelinvoertules, 8 kabels per tule, maximale diameter 13 mm, IP 55 bij correcte montage

Goedkeuringen

Certificaten	Beschermklasse