
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# TS 4596.000
# Montageprofiel

Staat: 27-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

# TS 4596.000 - Montageprofiel voor VX, TS, VX SE, TP, AX

Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering.





## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | TS 4596.000 |
| Product omschrijving | Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering. |
| Technische gegevens | Montagegaten Ø 4,5 mm in het 25 mm gatenraster |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Oppervlak | Verzinkt |
| Levering | Incl. bevestigingsmateriaal |
| Lengte | 490 mm |
| Geschikt voor deurbreedte | 600 mm |
| Inbouwmogelijkheden VX | In deuren met een breedte van 600 mm |
| Inbouwmogelijkheden VX SE | In deuren met een breedte van 600 mm<br>In kasten met een breedte/diepte van 500 mm, op het binnenste montageniveau |
| Inbouwmogelijkheden AX | In deuren met een breedte van 600 mm, met 3-punts sluitsysteem, in de slotdeur<br>In behuizingen met een breedte van 500 mm en een hoogte van 600 mm, in combinatie met de rail voor interieuropbouw AX |
| Inbouwmogelijkheden AX roestvaststaal | In kasten/behuizingen met een breedte van 500 mm<br>In kasten/behuizingen met een hoogte van 600 mm |

# Functies

| | |
|---|---|
| Inbouwmogelijkheden AX kunststof | In deuren met een breedte van 600 mm |
| Inbouwmogelijkheden AX 3-delig | In kasten/behuizingen met een diepte van 673 mm of in de breedte van het wanddeel |
| Inbouwmogelijkheden PC | In deuren met een breedte van 600 mm |
| Inbouwmogelijkheden IW | In deuren met een breedte van 600 mm |
| Inbouwmogelijkheden TS | In deuren met een breedte van 600 mm<br>In kasten met een breedte/diepte van 500 mm, op het binnenste montageniveau |
| Inbouwmogelijkheden VX-sokkel, roestvaststaal | In sokkels met een diepte van 600 mm, in combinatie met binnenzeskantschroeven M6 en moeren M6 |
| Geschikt voor | Behuizingstype: VX<br>TS<br>VX SE<br>PC<br>IW<br>AX<br>AX kunststof<br>Wandbehuizingen AX, 3-delig<br>Breedte/diepte: 500 mm |
| Geschikt voor | Sokkelsysteem VX, plaatstaal |
| Leveringseenheid | 20 st. |
| Nettogewicht | 4,06 kg |
| Brutogewicht | 5,1 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 23,32 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ETIM 8 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |

# Functies

| | |
|---|---|
| Product omschrijving | TS Montageprofiel, voor TS, VX SE, TP, voor binnenste montageniveau: voor B/D x 500 mm, voor deurbreedte: 600 mm, L: 490 mm |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Verklaringen | PCF-declaration |